

コードレスアイロン選びの3ポイント			 すべりの良さ シワをのばすには本体の重みが必要です。すべりが良ければ重みを感じにくく、腕の負担を軽減できます。  熱の持続時間 (スチーム持続時間) 大量のスチームを繊維に浸透させながら高温の熱でのばすことで、シワをキレイにのばせます。  スチーム量		機能説明		 スチームライン スチームが溝(スチームライン)に沿ってムラなく広がります。  スチーム切換 布地に合わせてスチームの温度が選べます。 全温度3段/4段スチームなら、低温でもスチームが使えます。  吊るしてショット ハンガーにかけたままスチームショットが使えます。		 倍増※1※2※3ショット 通常モードよりもパワフルなスチームショットで、ガンコなシワもキレイに仕上げます。  ミスト機能 霧吹き機能搭載。細かなミストでシワを伸ばしやすくする。  置くたび適温 置き台に置けば、すぐにスピード給電。適温を保てます。		 給電お知らせブザー 給電開始や給電完了をブザーでお知らせ。  楽あけ注水カバー 指の腹でも開けられるので、ネイルの傷つきも防げます。  オートパワーオフ 電源を切り忘れて置き台に放置したままの場合、約10分後に自動で電源が切れます。		 アクアクリンユニット★1 タンク内の水垢や、スチーム孔の目詰まりを軽減※4します。 プラチナアクアクリンユニットなら、タンク内の水を除菌★2します。  オートバルブ かけ面温度が低下した場合、バルブが閉じてスチーム孔からの水漏れを防ぎます。  セーフステーション かけ面に手が触れにくい、安全に配慮した設計です。	
コードレス衣類スチーマー			コード付き衣類スチーマー			コードレススチームアイロン					コード付きスチームアイロン			
La・Coo-S			La・Coo-S			美ラクル La・Coo								
タイプ														
形名			TAS-X6			TAS-MX6			TAS-V6			TAS-M4		
本体色			(L) ライトブルー (H) グレー			(H) パープルアッシュ (H) グレー (N) ライトベージュ			(N) サテンゴールド (T) ブロンズブラウン (H) ダークグレー			(H) グレー (L) ブルーグレー (H) グレー		
定格消費電力			100V-1200W (50/60Hz共用)			100V-950W (50/60Hz共用)			100V-1400W (50/60Hz共用)			100V-1200W (50/60Hz共用)		
ベース	形状	楽がけライン スチームライン		楽がけライン スチームライン		楽がけライン スチームライン			楽がけライン スチームライン			楽がけライン スチームライン		
	コーティング	シルバーセラミックコート		シルバーセラミックコート		シルバーセラミックコート			セラミックコート			シルバーセラミックコート		
	すべりの良さ													
スチーム	スチーム持続時間	最長 約2分間※5(コードレス時) (高・スチーム設定時)		最長 約40秒間(コードレス時)		—			— (ショットボタン操作回数により変わります)			—		
	スチーム量	最大 約14g/分※8(コードレス時) 最大 約20g/分※9(コード付き時) (高・シャワー設定時)		最大 約11g/分※10 (高・シャワー設定時)		最大 約15g/分※8 (高温設定時)			約0.6g/回※4 (4個)			最大 約13g/分※6 (約5g/分(切換式))		
	水タンク	一体型/約115mL 最長 約10分20秒使用可能※11 (コード付き時 中・スチーム設定時)		一体型/約70mL 最長 約6分20秒使用可能 (コード付き時 中・スチーム設定時)		一体型/約120mL 最長 約10分50秒使用可能※12 (中温設定時)			一体型/約60mL			カセット式/約160mL		
	スチームライン	 スチームライン		 スチームライン		 スチームライン			—			 全面スチームライン  スチームサークルライン		
	スチーム切換	 全温度3段スチーム		—		 全温度3段スチーム			—			 温度4段スチーム  全温度3段スチーム  中・高 2段スチーム		
	ショット	—		ショット機能あり		—			ショット式			 倍増※1ショット  ・吊るしてショット		
ミスト	ミスト機能	—		—		—			—			—		
使いやすさ	温度調節	3段階(低/中/高)		3段階(低/中/高)		3段階(低/中/高)			3段階(低/中/高)			3段階(低/中/高)		
	適温コントロール	 置くたび適温		—		—			—			—		
	給電お知らせブザー	 給電お知らせブザー		—		—			—			—		
	注水口	—		—		—			—			楽あけ注水カバー		
	電源切り忘れ	 オートパワーオフ		—		 オートパワーオフ			—			オートパワーオフ		
	目詰まり防止機能※4	—		—		—			—			—		
	水もれ防止	マイコン制御にて スチーム孔からの水もれを防ぐ		 オートバルブ		マイコン制御にて スチーム孔からの水もれを防ぐ			—			 オートバルブ		
	置き台	スタンド (給電プラグ着脱可)		スタンド		スタンド			スタンド			セーフステーション		
	立ち上がり時間	約40秒※13		約50秒		約23秒※13			約30秒			約90秒※14		
	本体寸法(長さ×幅×高さ)	約179×約71×約130mm※15		約176×約71×約120mm※16		約170×約70×約132mm			約163×約70×約124mm			約219×約103×約123mm		
収納時寸法(長さ×幅×高さ)	約228×約90×約174mm		約228×約90×約181mm		約180×約81×約162mm			約185×約84×約157mm			約260×約171×約190mm			
本体質量	約0.69kg※17		約0.68kg※18		約0.69kg			約0.60kg			約0.95kg			
収納時質量	約1.0kg※19		約1.0kg※19		約0.77kg			約0.68kg			約1.79kg			
コードの長さ	約2.0m		約2.0m		約2.0m			約2.0m			(給電台)約1.4m[コードリール式]			

【除菌・抗菌効果】	試験機関	試験方法	試験結果	試験番号	除菌・抗菌の方法
★1.タンク内の水の抗菌性能	(一財) ポーケン品質評価機構	混釈平板培養法	抗菌効果99.0%	636160	抗菌ガラスは水溶性ガラスに銀を含有
★2.タンク内の水の除菌性能	(一財) 新潟県環境衛生研究所	混釈平板培養法	除菌効果99.0%	第200902479-001-MBA号	抗菌ガラスは水溶性ガラスに銀を含有
★3.布地への抗菌効果	(一財) ポーケン品質評価機構	定量試験(菌液吸収法)	抗菌効果99.9%	09605973-1	プラチナボールはセラミックスにプラチナを含浸

※1.1ショットのスチーム量(2秒:約0.7g)と通常スチームのスチーム量(2秒:約0.17g)との比較。 ※2.1ショットのスチーム量(2秒:約0.7g)と通常スチームのスチーム量(2秒:約0.3g)との比較。 ※3.ショットのスチーム量(2秒:約0.5g)と通常スチーム量(2秒:約0.23g)との比較。 ※4.タンク内の抗菌ガラスのリン酸成分による。 ※5.高・シャワー設定時は約40秒。 ※6.「高」設定・「スチーム」使用時(使用条件により、連続して使用できる時間は異なります)。 ※7.「高」設定時(使用条件により、連続して使用できる時間は異なります)。 ※8.高・スチーム設定時は約6g/分。 ※9.高・スチーム設定時は約14g/分。 ※10.本体垂直時。 ※11.高・スチーム設定時は約8分10秒。 ※12.高温設定時は約8分。 ※13.低温設定時。 ※14.高温設定時。 ※15.コード付き長さ約193mm。 ※16.コード付き長さ約190mm。 ※17.コード付き約0.84kg。 ※18.コード付き約0.83kg。 ※19.水量カップ含まず。 ■画像・イラストはイメージです。(※)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

コード付きスチームアイロン
(TA-EV6、C40、B75)の商品詳細は、
こちらのQRコードから
当社ホームページをご覧ください。

