

TOSHIBA

総合カタログ 2026-03

電池・応用商品



タイセツなのは、
豊富なラインアップで
お客様のニーズに合わせること。

IMPULSE **アルカリ1**
インパルス

タイセツを、カタチに。■



東芝電池のホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/batteries/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

東芝 IMPULSE が 電池を賢く選ぶ時代！

〈表の見方〉

おすすめ表はあくまで目安です。
機器で電池の指示がある場合は、
それに従ってください。

用途別おすすめの表示

◎→○の順でおすすめ。

△：機器や使い方によって、
電池性能が十分に発揮できない
場合があります。

×：使用しないでください。

※1：当社アルカリ1比 ただし、
単5形・9Vは除く

サイズ展開

主要用途別おすすめ

幅広い用途に使える乾電池

アルカリ乾電池

IMPULSE



アルカリ1



アルカリ乾電池



商品特長

大・中電流機器に必要とされる
ひとクラス上の※1
長持ちハイパワーを実現！

中・小電流機器に適した
長持ちハイパワー！
おなじみのロングセラー商品

長持ちパワーと
コストパフォーマンスを両立させた
アルカリ乾電池！

選べる！豊富なラインアップ！

くり返し使える充電電池〈ニッケル水素電池〉※2

充電式

IMPULSE

高容量タイプ



スタンダードタイプ



ライトタイプ



※2：ご使用の際は、使用機器の取扱説明書でご確認のうえご使用ください。一部使用できない機器があります。

商品特長

1回の充電で
長く使える

幅広い機器に
対応する

手軽に使える

P11～

P11～

P11～

●

●

●

●

● (8.4V)

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

●

●

●

●

● (8.4V)

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

東芝電池総合カタログ

INDEX

リチウム電池・ボタン形電池

P17～18



LEDライトシリーズ

サーチライト・懐中電灯 P19～25



ランタン・常備灯



OTHERS

バッテリーチェッカー

P26



エアリオン



タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

タイセツなのは、
豊富なラインアップでお客様のニーズに合わせること。

東芝ライフスタイル株式会社
電池・充電器・電池関連商品ホームページ



お客様のニーズに合わせて 選べる!



ひとクラス上の^{※1} 長持ちハイパワー!

IMPULSE

インパルス

大・中電流機器に必要とされる
ひとクラス上の
長持ちハイパワーを実現!

液もれ防止構造 (単5形・9V形は除く)

使用推奨期限^{※2} **10年**
(ただし、単5形・9V形は2年)



長持ちハイパワー!

アルカリ1

中・小電流機器に適した長持ちハイパワー!
おなじみのロングセラー商品。

液もれ防止構造

使用推奨期限^{※2} **10年**



長持ちパワー!

アルカリ乾電池


長持ちパワーとコストパフォーマンスを
両立させた、お得なタイプ!

使用推奨期限^{※2} **5年**


※1: 当社アルカリ1比 ただし、単5形・9V形は除く ※2: 使用推奨期限(JISに準拠 保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%)

性能比較

※試験は、JIS C 8515に準ずる自社評価。グラフはアルカリ1を100とした場合の指数表示 ※使用推奨期限(JIS C 8515に準拠)



液もれ防止構造 漏液特性改善 ※【従来品】2014年までに生産の当社アルカリ乾電池(Lタイプを除く) / 【改善品】2015年以降に生産の当社アルカリ乾電池(Lタイプを除く)



充実のラインアップをご用意!

		IMPULSE ^{インパルス}	アルカリ1	アルカリ乾電池
ラインアップの表示				
用途別おすすめの表示		ひとクラス上の ^{※1} 長持ちハイパワー!	長持ちハイパワー!	長持ちパワー!
サイズ展開	単1形	2本入 KP BP 4本入 MP 6本入 MP	2本入 KP BP 4本入 MP 6本入 MP	2本入 CP 4本入 MP
	単2形	2本入 KP BP 4本入 MP 6本入 MP	2本入 KP BP 4本入 MP 6本入 MP	2本入 CP 4本入 MP
	単3形	2本入 KP EC 4本入 KP EC 8本入 MP 10本入 12本入 MP 20本入	2本入 KP BP 4本入 KP BP 8本入 MP 10本入 MP 12本入 MP 20本入 MP	2本入 CP BP 4本入 CP BP 8本入 MP 10本入 MP 12本入 MP 20本入 MP
	単4形	2本入 KP EC 4本入 KP EC 8本入 MP 10本入 12本入 MP 20本入	2本入 KP BP 4本入 KP BP 8本入 MP 10本入 MP 12本入 MP 20本入 MP	2本入 CP BP 4本入 CP BP 8本入 MP 10本入 MP 12本入 MP 20本入 MP
	単5形	2本入 EC		
	9V形	1本入 EC 2本入 EC		
	デジタルカメラ ストロボ	◎	○	△
	シェーバー	◎	○	△
	携帯電話用 充電器	◎	○	△
	携帯ラジオ	◎	◎	○
	電子辞書	◎	○	△
	ワイヤレスマウス	◎	◎	○
	ゲームリモコン ラジコンカー	◎	○	△
	LED懐中電灯	◎	◎	○
	掛け時計 置き時計	◎	◎	◎
	リモコン	◎	◎	◎
主要用途別おすすめ	ガス・石油機器 自動点火	◎	◎	△

ひとクラス上^{※1}の 長持ちハイパワー

※1：当社アルカリ1比
ただし、単5形・9V形は除く

液もれ防止構造

(単5形・9V形は除く)


使用推奨期限**10年**

*使用推奨期限 (JIS C 8515に準拠)
(ただし、単5形・9V形は2年)



インパルス
IMPULSE

単3形 放電性能^{※2}



※2：上記試験は、JIS C 8515に準ずる自社評価。放電試験データは、アルカリ1を100とした場合の指数表示。

このような機器におすすめ



デジタルカメラ



シェーバー



携帯電話用充電器



携帯ラジオ



電子辞書



ワイヤレスマウス



電動玩具



LEDライト



掛け時計・置き時計



リモコン



ガス・石油機器

シュリンクパック



かんたんパック

LR20H 2KP

オープン価格

5点

グリーン購入法
対象品

単1形 1.5V
1パック2本入
標準梱包／5×10
JANコード：4904530022555



かんたんパック

LR14H 2KP

オープン価格

4点

グリーン購入法
対象品

単2形 1.5V
1パック2本入
標準梱包／5×10
JANコード：4904530022593



かんたんパック

LR6H 4KP

オープン価格

4点

グリーン購入法
対象品

単3形 1.5V
1パック4本入
標準梱包／5×10
JANコード：4904530022647



かんたんパック

LR6H 2KP

オープン価格

3点

グリーン購入法
対象品

単3形 1.5V
1パック2本入
標準梱包／10×10
JANコード：4904530022630



かんたんパック

LR03H 4KP

オープン価格

4点

グリーン購入法
対象品

単4形 1.5V
1パック4本入
標準梱包／5×10
JANコード：4904530022715



かんたんパック

LR03H 2KP

オープン価格

3点

グリーン購入法
対象品

単4形 1.5V
1パック2本入
標準梱包／10×10
JANコード：4904530022708

ブリストアパック



スタンダードパック

LR20H 2BP

オープン価格

5点

グリーン購入法
対象品

単1形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530022562



スタンダードパック

LR14H 2BP

オープン価格

4点

グリーン購入法
対象品

単2形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530022609

エコパッケージ



エコパッケージ

LR6H 4EC

オープン価格

4点

グリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530022661



エコパッケージ

LR6H 2EC

オープン価格

3点

グリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／10×10
JANコード：4904530022654

この袋は環境対応
パッケージです

- ポリオレフィン素材 (PP,PE) を採用し、
焼却されても有害な物質を発生しません。
- 材料の統一化を図り、ゴミの分別も不要
にしました。



エコパッケージ

LR03H 4EC

オープン価格

4点

グリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530022739



エコパッケージ

LR03H 2EC

オープン価格

3点

グリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／10×10
JANコード：4904530022722



エコパッケージ

LR1H 2EC

オープン価格

3点

グリーン購入法
対象品

単5形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／10×10
JANコード：4904530022777



エコパッケージ

6LR61H 2EC

オープン価格

7点

グリーン購入法
対象品

9V形 9V 1パック2個入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530120329



エコパッケージ

6LR61H EC

オープン価格

4点

グリーン購入法
対象品

9V形 9V 1パック1個入
標準梱包／10×10
JANコード：4904530120312

まとめパック



LR20H 6MP

オープン価格

11点

グリーン購入法
対象品

単1形 1.5V 1パック6本入
標準梱包／10 JANコード：4904530022614



LR20H 4MP

オープン価格

7点

グリーン購入法
対象品

単1形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10 JANコード：4904530022579



LR14H 6MP

オープン価格

8点

グリーン購入法
対象品

単2形 1.5V 1パック6本入
標準梱包／10 JANコード：49045300226621



LR14H 4MP

オープン価格

5点

グリーン購入法
対象品

単2形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10 JANコード：4904530022616



LR6H 12MP

オープン価格

8点

グリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック12本入
標準梱包／10 JANコード：4904530022685



LR6H 8MP

オープン価格

6点

グリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック8本入
標準梱包／10 JANコード：4904530022678



LR03H 12MP

オープン価格

8点

グリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック12本入
標準梱包／10 JANコード：4904530022753



LR03H 8MP

オープン価格

6点

グリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック8本入
標準梱包／10 JANコード：4904530022746


液もれ防止構造

使用推奨期限**10年**

*使用推奨期限 (JIS C 8515に準拠)

長持ちハイパワー!

構造図



※電池で電気を起こすには、3つの材料が必要。
①プラス極 (二酸化マンガン) ②マイナス極 (亜鉛) ③電解液 (水酸化カリウム水溶液)

このような機器におすすめです



シュリンクパック



かんたんパック

LR20AN 2KP

オープン価格 **4点** クリーン購入法
対象品

単1形 1.5V
1パック2本入
標準梱包／5×10
JANコード：4904530027208



かんたんパック

LR14AN 2KP

オープン価格 **4点** クリーン購入法
対象品

単2形 1.5V
1パック2本入
標準梱包／5×10
JANコード：4904530027277



かんたんパック

LR6AN 4KP

オープン価格 **4点** クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V
1パック4本入
標準梱包／5×10
JANコード：4904530027345



かんたんパック

LR6AN 2KP

オープン価格 **3点** クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V
1パック2本入
標準梱包／10×10
JANコード：4904530027338



かんたんパック

LR03AN 4KP

オープン価格 **4点** クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V
1パック4本入
標準梱包／5×10
JANコード：4904530027505



かんたんパック

LR03AN 2KP

オープン価格 **3点** クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V
1パック2本入
標準梱包／10×10
JANコード：4904530027499

まとめパック



LR20AN 6MP

オープン価格

7点 クリーン購入法
対象品

単1形 1.5V
1パック6本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027239



LR20AN 4MP

オープン価格

5点 クリーン購入法
対象品

単1形 1.5V
1パック4本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027222



LR14AN 6MP

オープン価格

6点 クリーン購入法
対象品

単2形 1.5V
1パック6本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027307



LR14AN 4MP

オープン価格

5点 クリーン購入法
対象品

単2形 1.5V
1パック4本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027291



LR6AN 20MP

オープン価格

10点 クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V
1パック20本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027406



LR6AN 12MP

オープン価格

8点 クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V
1パック12本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027390



LR6AN 10MP

オープン価格

7点 クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V
1パック10本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027383



LR6AN 8MP

オープン価格

6点 クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V
1パック8本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027376



LR03AN 20MP

オープン価格

10点 クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V
1パック20本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027567



LR03AN 12MP

オープン価格

8点 クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V
1パック12本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027550



LR03AN 10MP

オープン価格

7点 クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V
1パック10本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027543



LR03AN 8MP

オープン価格

6点 クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V
1パック8本入
標準梱包／10
JANコード：4904530027536

ブリスターパック



スタンダードパック
LR20AN 2BP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単1形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530027215



スタンダードパック
LR14AN 2BP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単2形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530027284



ブリスターパック
LR6AN 4BP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530027369



ブリスターパック
LR6AN 2BP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／10×10
JANコード：4904530027352



ブリスターパック
LRO3AN 4BP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530027529



ブリスターパック
LRO3AN 2BP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／10×10
JANコード：4904530027512



ブリスターパック
LR8D425AN 2BP 2026年上期発売予定
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単6形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／10×10
JANコード：4904530137945

エコロジパック

- 環境に配慮した紙製パッケージ。
- シュリンク包装が無く1本ずつ取り出しやすい。
- 横置きも縦置きも可能な
2WAY仕様のパッケージデザイン。



横置き

縦置き

この箱は環境対応
紙パッケージです

- プラスチック使用量を従来品より
84%削減。
- 材料の統一化を図り、ゴミの分別も
不要にしました。



LR6AN 24SP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック24本入
標準梱包／10
JANコード：4904530138089



LRO3AN 24SP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック24本入
標準梱包／10
JANコード：4904530138096



LR6AN 8SP 2Z
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック10本入
標準梱包／20
JANコード：4904530138065



LRO3AN 8SP 2Z
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック10本入
標準梱包／20
JANコード：4904530138072

アルカリ乾電池

特長/ラインアップ

使用推奨期限 **5年**

*使用推奨期限（JIS C 8515に準拠）

長持ちパワー！
アルカリ乾電池



このような機器におすすめです



シュリンクパック



シュリンクパック
LR20L 2CP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単1形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／5×10
JANコード：4904530026089



シュリンクパック
LR14L 2CP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単2形 1.5V 1パック2本入
標準梱包／5×10
JANコード：4904530026096



シュリンクパック
LR6L 4CP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530026102



シュリンクパック
LR03L 4CP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530026126

ブリスターパック



ブリスターパック
LR6L 4BP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530026119



ブリスターパック
LR03L 4BP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10×5
JANコード：4904530026133

お買得パック



LR20L 4MP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単1形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10
JANコード：4904530024962



LR14L 4MP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単2形 1.5V 1パック4本入
標準梱包／10
JANコード：4904530024979



LR6L 20MP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック20本入
標準梱包／10
JANコード：4904530021916



LR6L 10MP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単3形 1.5V 1パック10本入
標準梱包／20
JANコード：4904530021909



LR03L 20MP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック20本入
標準梱包／10
JANコード：4904530026652



LR03L 10MP
オープン価格   クリーン購入法
対象品

単4形 1.5V 1パック10本入
標準梱包／20
JANコード：4904530021923

●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ●電池の質量・サイズは16ページをご覧ください。



お客様のニーズに合わせて選べる用途！

日本製

※1：フル充電しておけば1年放置しても約85%の容量を維持。試験条件：室温20℃に基づく
※2：フル充電しておけば1年放置しても約90%の容量を維持。試験条件：室温20℃に基づく
※3：JIS C8708の充放電条件に基づく電池の容量


主要用途別おすすめ		高容量タイプ	スタンダードタイプ	ライトタイプ
	デジタルカメラ ストロボ	◎	○	△
	シェーバー (密閉式除く)	◎	◎	○
	携帯電話用 充電器	◎	◎	△
	携帯ラジオ	○	◎	○
	電子辞書	○	◎	△
	ワイヤレスマウス	○	◎	○
	ゲームリモコン ラジコンカー	◎	◎	△
	掛け時計 置き時計	△	○	○
	リモコン	△	○	◎
		1年後の容量残存率 約85% ※1	1年後の容量残存率 約90% ※2	1年後の容量残存率 約85% ※1
	水中ライト	×	×	×
	ガス・石油機器 自動点火	×	×	×

*ご使用の際は、使用機器の取扱説明書でご確認のうえご使用ください。一部使用できない機器があります。◎→○の順でおすすめ。△：機器や使い方によって、電池性能が十分に発揮できないことがあります。×：使用しないでください。

選べる！ サイズと高容量！



充電式ニッケル水素電池IMPULSEの特長



※4：保存条件やご使用の機器によっては、使用できない場合や使用時間が短くなる場合があります。その際には継ぎ足し充電してからご使用ください。

充電式IMPULSE 充電電池

単3形/単4形(日本製)

高容量タイプ



TNH-3AH 2P
オープン価格 9点 クリーン購入法
対象品

単3形 1.2V 1パック2本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530026140



TNH-3AH 4P
オープン価格 17点 クリーン購入法
対象品

単3形 1.2V 1パック4本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530026157



TNH-4AH 2P
オープン価格 9点 クリーン購入法
対象品

単4形 1.2V 1パック2本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530026201



TNH-4AH 4P
オープン価格 17点 クリーン購入法
対象品

単4形 1.2V 1パック4本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530026218

スタンダードタイプ



TNH-3ME 2P ※
オープン価格 8点 クリーン購入法
対象品

単3形 1.2V 1パック2本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530026164



TNH-3ME 4P ※
オープン価格 14点 クリーン購入法
対象品

単3形 1.2V 1パック4本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530026171



TNH-4ME 2P ※
オープン価格 8点 クリーン購入法
対象品

単4形 1.2V 1パック2本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530026225



TNH-4ME 4P ※
オープン価格 14点 クリーン購入法
対象品

単4形 1.2V 1パック4本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530026232

ライトタイプ



TNH-3LE 2P
オープン価格 5点 クリーン購入法
対象品

単3形 1.2V 1パック2本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530026188



TNH-4LE 2P
オープン価格 5点 クリーン購入法
対象品

単4形 1.2V 1パック2本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530026249

充電式IMPULSE 充電電池

●単1形/単2形/単3形/単4形/6P形

●フル充電しておけば1年たってもすぐ使える※4



TNH-1A
オープン価格 16点 クリーン購入法
対象品

単1形 1.2V 1パック1本入
標準梱包:5×10
JANコード:4904530081767



TNH-2A
オープン価格 13点 クリーン購入法
対象品

単2形 1.2V 1パック1本入
標準梱包:5×10
JANコード:4904530081774



TNH-3A 4P
オープン価格 13点 クリーン購入法
対象品

単3形 1.2V 1パック4本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530081798



TNH-4A 4P
オープン価格 11点 クリーン購入法
対象品

単4形 1.2V 1パック4本入
標準梱包:10×5
JANコード:4904530081842



6TNH22A
オープン価格 15点

6P形 8.4V 1パック1個入
標準梱包:5×10
JANコード:4904530081859

●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。●電池の質量・サイズは16ページをご覧ください。※印商品は在庫限りとさせていただきます。

単3形・単4形電池兼用 急速充電器 TNHC-34SMC

3～4本充電する時も、1～2本と同じ充電時間！



無駄を省く
満充電検知機能

電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知機能搭載！
充電時間と電力の無駄を省きます。

電池の状態を
お知らせ

電池1本ごとに電池の状態を自動で診断。電池が⊕⊖逆に装着されていたり、充電できない電池や寿命になった電池をLEDでお知らせします。

過電流から
回路を保護

電池を充電中に異常により過大電流が発生した場合、自動で検知し充電回路を保護します。

充電中の
温度を検知

充電中の温度を検知し
電池への負担を減らします。

合わせて4本まで充電可能



装填例(単3形)



装填例(単4形)



LED点灯時



海外でも使用可能
(AC100-240V)

適合電池と充電時間				
サイズ	形 名	容 量 ※1	充電時間の目安(1～4本)	
単3形	TNH-3AH	min.2450mAh	約5時間	
	TNH-3ME	min.1900mAh	約4時間	
	TNH-3LE	min. 950mAh	約2時間	
単4形	TNH-4AH	min. 900mAh	約4時間	
	TNH-4ME	min. 750mAh	約3時間	
	TNH-4LE	min. 550mAh	約2.5時間	

■上記の充電時間は1.0Vまで放電した電池を充電する場合の時間の目安です。
■電池の残量や周囲の温度によって充電時間は変わります。
※1: JIS C8708の放電条件に基づく電池の容量

単3形・単4形電池兼用 ライトタイプ専用充電器 TNHC-34SC (充電電池とのセット販売のみ)

ライトタイプ単3形充電電池2本とセットで販売！



左右独立
タイマー制御

連続約7時間経過後に充電を停止し、
自動でLEDが消灯します。

電池の状態を
お知らせ

電池1本ごとに電池の状態を自動で診断。電池が⊕⊖逆に装着されていたり、充電できない電池や寿命になった電池をLEDでお知らせします。

過電流から
回路を保護

電池を充電中に異常により過大電流が発生した場合、自動で検知し充電回路を保護します。

合わせて2本まで充電可能



装填例(単3形)



装填例(単4形)



LED点灯時



海外でも使用可能
(AC100-240V)

適合電池と充電時間				
サイズ	形 名	容 量 ※1	充電時間の目安(1～2本)	
単3形	TNH-3LE	min.950mAh	約7時間	
単4形	TNH-4LE	min.550mAh	約7時間	

■上記の充電時間は1.0Vまで放電した電池を充電する場合の時間の目安です。
■電池の残量や周囲の温度によって充電時間は変わります。■本充電器は東芝ニッケル水素電池TNH-3LE、TNH-4LE(充電式「IMPULSE」ライトタイプ単3形、単4形)に適した充電仕様で設計されています。上記表の電池容量を超える電池を充電する場合には1回の充電(約7時間)では満充電にならない場合があります。
※1: JIS C8708の放電条件に基づく電池の容量

充電式IMPULSE 充電器

単3形でも単4形でも充電できる！
便利な急速充電器。



TNHC-34SMC
オープン価格

18

単3形・単4形兼用急速充電器(4本充電)
標準梱包:10
JANコード:4904530026317

充電式IMPULSE 急速充電器セット(スタンダードタイプ)

充電済み日本製ニッケル水素電池単3形と充電器のセット



単3形×4本付
min. 1900mAh ※1

※



TNHC-34ME SM ※
オープン価格

27

セット内容: TNHC-34SMC×1台, TNH-3ME×4本
標準梱包:10
JANコード:4904530026294

充電式IMPULSE 充電器セット

ライトタイプ単3形充電電池2本とセットで販売！



単3形×2本付
min. 950mAh ※1



TNHC-32LES
オープン価格

12

セット内容: TNHC-34SC×1台, TNH-3LE×2本
標準梱包:10
JANコード:4904530026300

充電式IMPULSE 充電器セット

- 充電器TNHC-34HCと充電電池のセット
- LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ



単3形×4本付
min. 2400mAh ※1



TNHC-34AH ※
オープン価格

28

セット内容: TNHC-34HC×1台, TNH-3A×4本
標準梱包:10×2
JANコード:4904530081910



(AC100-240V)

海外でご利用になる場合は電源プラグの形状にご注意ください。お使いになる国のプラグ形状を確認のうえ、プラグアダプターをご用意ください。
国や地域によっては別途、変換プラグが必要です。

単3形・単4形兼用充電器の商品ラインアップ!

■充電式IMPULSE 充電池／充電式IMPULSE（単3形・単4形兼用 充電器） 仕様表

充電器形名				TNHC-34SMC	TNHC-34SC	TNHC-34HC	
充電器品名				単3形・単4形兼用 急速充電器	単3形・単4形兼用 充電器	単3形・単4形兼用 充電器	
商品					※充電電池との セット販売のみ 	※充電電池との セット販売のみ 	
ニッケル水素電池	単3形	形名	定格容量 ^{※1} (min.mAh)	充電本数 (本)	充電時間の目安		
		日本製 高容量タイプ TNH-3AH	2450	1～2 3～4	約5.0時間 約5.0時間	※2 —	約2.9時間 約5.8時間
		日本製 スタンダードタイプ TNH-3ME	1900	1～2 3～4	約4.0時間 約4.0時間	※2 —	約2.3時間 約4.6時間
	単4形	日本製 ライトタイプ TNH-3LE	950	1～2 3～4	約2.0時間 約2.0時間	約7.0時間 —	約1.1時間 約2.2時間
		日本製 高容量タイプ TNH-4AH	900	1～2 3～4	約4.0時間 約4.0時間	※2 —	約2.0時間 約4.0時間
		日本製 スタンダードタイプ TNH-4ME	750	1～2 3～4	約3.0時間 約3.0時間	※2 —	約1.7時間 約3.4時間
	単3形	日本製 ライトタイプ TNH-4LE	550	1～2 3～4	約2.5時間 約2.5時間	約7.0時間 —	約1.2時間 約2.4時間
		高容量タイプ TNH-3A	2400	1～2 3～4	約4.9時間 約4.9時間	※2 —	約2.8時間 約5.6時間
	単4形	TNH-4A	750	1～2 3～4	約3.3時間 約3.3時間	※2 —	約1.7時間 約3.4時間
充電可能電池本数				単3形1～4本 単4形1～4本 合せて4本まで	単3形1～2本 単4形1～2本 合せて2本まで	単3形1～4本 単4形1～4本 合せて4本まで	
入力				AC100-240V 50/60Hz 10-20VA	AC100-240V 50/60Hz 4-8VA	AC100-240V 50/60Hz 15W	
出力				DC1.4V 単3形:550mA 単4形:280mA	DC1.4V 単3形:200mA 単4形:100mA	DC1.4V 単3形: 880mA(X1.X2) 440mA(X3.X4) 単4形: 500mA(X1.X2) 250mA(X3.X4)	
充電器セット				TNHC-34ME SM	TNHC-32LES	TNHC-34AH	
寸法(mm) 幅×奥行×高さ				67.5×27.2×107.5	49×27.2×107.5	70×31×115	
質量(約 g) 電池別				100	75	115	

※1:JIS C8708の充放電条件に基づく電池の容量※2：充電は可能ですが一回の充電で満充電できません。
■上記の充電時間は1.0Vまで放電した電池を充電する場合の時間の目安です。電池の残量や周囲の温度によって充電時間は変わります。

充電式IMPULSE 充電器 ●単1形・単2形兼用/6P形専用●LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ



単1形・単2形兼用充電器
TNHC-12USB
オープン価格 **36個**
充電電池本数：単1形・単2形1本～4本
標準梱包／5×2
JANコード：4904530145353



6P形専用充電器
TNHC-622USB
オープン価格 **15個**
充電電池本数：6P形 1個～2個
標準梱包／10×2
JANコード：4904530145360

■充電式IMPULSE 充電池／充電式IMPULSE（単1形・単2形兼用、6P形専用充電器） 仕様表

充電器形名	充電器品名	対応充電電池と充電時間					充電可能 本数	入 力	出 力	寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	質量 (約g) 電池別 付属品別	付属品
		充電電池形名	定格容量 ^{※1} (min.mAh)	充電本数 (本)	充電時間の 目安							
TNHC-12USB	単1形・単2形 兼用充電器	単1形	TNH-1A	8000	1～4	約9時間	単1形1～4本 単2形1～4本	DC5V 2A	DC1.2V 1A×4	92×60×200	242	USB充電ケーブル
		単2形	TNH-2A	4000	1～4	約4.5時間						
TNHC-622USB	6P形専用 充電器	6P形	6TNH22A	200	1～2	約3時間	6P形2個まで	DC5V 2A	DC7.2V 110mA×2	52×25×82	50	USB充電ケーブル

電池について



■電池（1本）の大きさ（約mm）

種別	単1形	単2形	単3形	単4形	単5形	単6形	9V形 (6P形) ^{※3}
大きさ(直径×高さ) ※大きさはJIS最大値	34.2×61.5	26.2×50.0	14.5×50.5	10.5×44.5	12.0×30.2	8.3×42.5	26.5(幅)×17.5(奥行)×48.5(高さ)

※3：アルカリ乾電池・マンガン乾電池の大きさ表記です。充電式IMPULSE充電池6P形は「27.0(幅)×16.3(奥行)×48.8(高さ)」です。

■電池（1本）の質量（約g）

種別	アルカリ乾電池		
	IMPULSE	アルカリ1	アルカリ乾電池
	Hタイプ	ANタイプ	Lタイプ
単1形	140.0	140.0	130.0
単2形	72.0	72.0	64.0
単3形	23.0	23.0	22.5
単4形	11.0	11.0	11.0
単5形	9.0	—	—
単6形	—	6.6	—
9V形	47.0	—	—


ニッケル水素電池					
種別	形名	質量	種別	形名	質量
単1形	TNH-1A	155.0	単4形	TNH-4AH	13.0
単2形	TNH-2A	80.0		TNH-4ME	13.0
単3形	TNH-3AH	30.0		TNH-4LE	11.0
	TNH-3ME	27.0		TNH-4A	12.0
	TNH-3LE	19.0	6P形	6TNH-22A	40.0
	TNH-3A	28.0			

■使用推奨期限とは…？

「規定の持続時間試験をした時、電池が正常に作動し、JISに規定する最小平均持続時間を満足する期限」ということです。
この期間内に使用開始することをおすすめします。

例えば、2026年3月に生産し、
使用推奨期限が5年の乾電池には **03-2031** と表示されます。
10年の乾電池には **03-2036** と表示されます。

筒形アルカリ乾電池表示例



アルカリ乾電池
但し、単5形・9V形は2年

ボタン電池
の表示位置



	単1形	単2形	単3形	単4形	単5形	単6形	9V形 (角)
マンガン乾電池	3	3	2	2	—	—	1.5
アルカリ 乾電池	IMPULSE	10	10	10	2	—	2
	アルカリ1 Lタイプ	10	10	10	—	3	—
アルカリボタン電池				2			
空気亜鉛電池				3 ^{※4}			
コイン形リチウム電池				5			
リチウムバック電池				5			

※4：2018年3月コードより、2年から3年に変更。

コイン形リチウム電池 CR

水銀0<ゼロ>使用

このような機器におすすめです



小型情報機器を支え、高電圧・高性能を可能にした電池。



CR1216EC

オープン価格

3点

(3V) 約0.66g
寸法: Φ12.5×1.6 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530015397



CR1220EC

オープン価格

3点

(3V) 約0.8g
寸法: Φ12.5×2.0 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530011177



CR1616EC

オープン価格

3点

(3V) 約1.1g
寸法: Φ16.0×1.6 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530015403



CR1620EC

オープン価格

3点

(3V) 約1.3g
寸法: Φ16.0×2.0 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530026669



CR1632EC

オープン価格

3点

(3V) 約6.5g
寸法: Φ20.0×4.5 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530138126



CR2016EC

オープン価格

3点

(3V) 約1.7g
寸法: Φ20.0×1.6 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530015410



CR2025EC

オープン価格

3点

(3V) 約2.6g
寸法: Φ20.0×2.5 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530015427



CR2032EC

オープン価格

3点

(3V) 約3.2g
寸法: Φ20.0×3.2 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530015434



CR2032EC 2P

オープン価格

6点

(3V) 約3.2g
寸法: Φ20.0×3.2 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530012150



CR2450EC

オープン価格

3点

(3V) 約6.5g
寸法: Φ20.0×4.5 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530138126

アルカリボタン電池 LR

水銀0<ゼロ>使用

このような機器におすすめです



高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。



LR41EC

オープン価格

2点

(1.5V) 約0.6g
寸法: Φ7.9×3.6 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530015472



LR43EC <G12タイプ>

オープン価格

2点

(1.5V) 約1.45g
寸法: Φ11.6×4.2 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530015489



LR44EC <G13タイプ>

オープン価格

2点

(1.5V) 約1.9g
寸法: Φ11.6×5.4 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530015496



LR44EC 2P <G13タイプ>

オープン価格

4点

(1.5V) 約1.9g
寸法: Φ11.6×5.4 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530015519



LR1130EC <G10タイプ>

オープン価格

2点

(1.5V) 約1.05g
寸法: Φ11.6×3.05 (mm)
標準梱包/5×20
JANコード: 4904530015533

補聴器用空気電池 PR

水銀0<ゼロ>使用

このような機器に最適です



デジタル補聴器で高性能を発揮。



PR41V 6P

オープン価格

12点

1パック6個入 (1.4V) 約0.58g
寸法: Φ7.9×3.6 (mm)
標準梱包/10×5
JANコード: 4904530062193



PR44V 6P

オープン価格

15点

1パック6個入 (1.4V) 約1.85g
寸法: Φ11.6×5.4 (mm)
標準梱包/10×5
JANコード: 4904530062209



PR48V 6P

オープン価格

12点

1パック6個入 (1.4V) 約0.83g
寸法: Φ7.9×5.4 (mm)
標準梱包/10×5
JANコード: 4904530062216



PR536V 6P

オープン価格

15点

1パック6個入 (1.4V) 約0.30g
寸法: Φ5.8×3.6 (mm)
標準梱包/10×5
JANコード: 4904530062223

リチウムパック電池 CR

水銀0<ゼロ>使用

このような機器に最適です



カメラのための大電流放電と安定放電を結集。



CR123AG 2P

オープン価格

18点

1パック2個入 (3V) 約17.0g
寸法: Φ17.0×34.5 (mm)
標準梱包/10×10
JANコード: 4904530015335



CR123AG

オープン価格

9点

1パック1個入 (3V) 約17.0g
寸法: Φ17.0×34.5 (mm)
標準梱包/10×10
JANコード: 4904530015342



2CR5G

オープン価格

18点

1パック1個入 (6V) 約38.0g
寸法: 奥行17.0×長さ34.0×高さ45.0 (mm)
標準梱包/10×10
JANコード: 4904530015373



CR2G 2P

オープン価格

18点

1パック2個入 (3V) 約11.0g
寸法: Φ15.6×27.0 (mm)
標準梱包/10×10
JANコード: 4904530015359



CR2G

オープン価格

9点

1パック1個入 (3V) 約11.0g
寸法: Φ15.6×27.0 (mm)
標準梱包/10×10
JANコード: 4904530015366



CR-P2G

オープン価格

18点

1パック1個入 (6V) 約37.0g
寸法: 奥行19.5×長さ34.8×高さ35.8 (mm)
標準梱包/10×10
JANコード: 4904530015380


電池を使い終わったら

市町村の指示に従って、

燃えないゴミとして捨ててください。

- ・アルカリ乾電池・マンガン乾電池
- ・リチウムパック電池
- ・コイン形リチウム電池

完全に使い切って燃えないゴミとして捨ててください。電容量が残っていると、他の金属との接触で発熱・破裂などの事故を起こすおそれがあります。電池の (+) (-) 両端子部にテープを貼り絶縁してください。市町村の指示に従って燃えないゴミとして捨ててください。



※ビニールテープなど絶縁性のテープも使えます。

回収にご協力ください。

・ボタン電池

ボタン電池 (アルカリボタン電池・酸化銀電池・空気亜鉛電池) の廃棄の際は、電池にテープを貼り、「ボタン電池回収缶」に入れてください。お入れいただく際には、お店の方に一声かけてください。

問い合わせ先 ボタン電池回収推進センター
<http://www.botankaishu.jp>
0120-266-205 (受付時間: 平日 9:00~17:00)



ボタン電池回収缶

LED ランタン付き 懐中電灯

防災に!レジャーに!ランタン付きで機能性をアップ!



□写真はイメージです。

- 長寿命のLED光源 (LEDの寿命は約40,000時間)
- ランタンには白色チップタイプLED10個使用!
- 便利なハンドストラップ付き

LEDランタン付き懐中電灯
KFL-304L(W)

オープン価格

(乾電池別) 単3形4本用

- 使用光源: ライト/高輝度白色LED (直径5mm) 1個 ランタン/白色チップタイプLED 10個
- 連続使用時間 (20℃): ライト/約70時間 ランタン/約10時間 (アルカリ乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値): ライト/約10ルーメン・約200ルクス (1m前方) ランタン/約65ルーメン・約90ルクス (50cm前方)
- 寸法: 幅61×奥行48×長さ188mm ●質量: 約103g ●標準梱包: 10×5
- JANコード: 4904530630521

雨でも
使える防滴構造採用! (JIS IPX1)
防滴構造を採用し、雨中での使用も可能!消し忘れ
防止

光で知らせるレンズ形状

テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見えるので、消し忘れを防げます。


LED 懐中電灯

単1形から単4形までどれでも使える優れもの!

- 電池ホルダー付き (1個) で単1形~単4形どれでも使える!
- 長寿命のLED光源 (LEDの寿命は約40,000時間)
- 雨でも使える防滴構造 (JIS IPX1)
- 消し忘れを防止する湾曲したレンズ
(テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える)
- 便利なハンドストラップ付き
- 転がりにくい楕円形ボディ



<付属品>電池ホルダー

LED懐中電灯
KFL-1234(W)

オープン価格

(乾電池別) 単1形・単2形・単3形・単4形いずれか各2本用

- 使用光源: 高輝度白色LED (直径5mm) 1個
- 連続使用時間 (20℃): 単1形/約180時間 (アルカリ乾電池使用時)・約80時間 (マンガン乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値): 単2形/約 80時間 (アルカリ乾電池使用時)・約25時間 (マンガン乾電池使用時)
- 寸法: 幅74×奥行59×長さ235mm ●質量: 約190g (電池ホルダー含む) ●標準梱包: 10×5
- JANコード: 4904530630507

電池の入れかた

単1形

【単1形の場合】
電池2本をそのまま本体に入れる。

【単2・単3・単4形の場合】

同じ種類・サイズの電池2本を電池ホルダーに
セットして本体に入れる。

単2形



単3形



単4形



※電池ホルダーは別売もごさいます。

●KFL-1234専用電池ホルダー (別売)

KFL-1234専用電池ホルダー
KFL-1234 HOLDER

オープン価格

●JANコード: 4904530630514

LED懐中電灯

単1形用から単3形用まで、使用電池に合わせた3タイプ!

- 長寿命のLED光源 (LED寿命は約40,000時間) ●雨中でも使える防滴構造 (JIS IPX2)
- 転がりにくい楕円形ボディ ●消し忘れを防止する湾曲したレンズ (テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。)
- 便利なハンドストラップ付き ●(財)日本産業デザイン振興会主催 2011年度グッドデザイン賞受賞 ※1

※1 受賞番号: 11G02029, 変更届整理番号: 181820

LED懐中電灯
KFL-12N(W)

オープン価格

(乾電池別) 単1形2本用



- 使用光源: 高輝度白色LED (直径5mm) 1個
- 連続使用時間 (20℃): 約200時間 (アルカリ乾電池使用時) / 約100時間 (マンガン乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値): 約20ルーメン / 約350ルクス (1m前方)
- 寸法: 幅72×奥行57×長さ212mm ●質量: 約151g ●標準梱包: 10×5
- JANコード: 4904530630743

LED懐中電灯
KFL-22N(W)

オープン価格

(乾電池別) 単2形2本用



- 使用光源: 高輝度白色LED (直径5mm) 1個
- 連続使用時間 (20℃): 約100時間 (アルカリ乾電池使用時) / 約50時間 (マンガン乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値): 約20ルーメン / 約350ルクス (1m前方)
- 寸法: 幅60×奥行48×長さ175mm ●質量: 約92g ●標準梱包: 10×5
- JANコード: 4904530630750

LED懐中電灯
KFL-32N(W)

オープン価格

(乾電池別) 単3形2本用



- 使用光源: 高輝度白色LED (直径5mm) 1個
- 連続使用時間 (20℃): 約40時間 (アルカリ乾電池使用時) / 約15時間 (マンガン乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値): 約20ルーメン / 約350ルクス (1m前方)
- 寸法: 幅54×奥行40×長さ163mm ●質量: 約70g ●標準梱包: 10×5
- JANコード: 4904530630767

LEDサーチライト

洗練されたデザイン、高機能を徹底追求
サーチライトもここまで進化しました！

- 長寿命のLED光源
(LEDの寿命は約40,000時間)
- 操作のしやすい大型プッシュ式スイッチ！
- 携帯に便利なショルダーストラップ付き

LEDサーチライト
KFL-1800 (W)

オープン価格

(乾電池別) 単1形4本用



- 使用光源：高輝度白色LED (直径5mm) 4個
- 連続使用時間 (20℃)：約55時間 (アルカリ乾電池使用時) / 約30時間 (マンガン乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：約75ルーメン / 約1000ルクス (1m前方)
- 寸法：幅105×奥行105×高さ210mm ●質量：280g
- 標準梱包 / 10 ●JANコード：4904530660467

雨でも
使える防滴構造 (JIS IPX1)
採用！防滴構造を採用し、
雨中での使用も可能！消し忘れ
防止光で知らせる
レンズ形状テーブル上に立て置き
すると光がレンズの横から
見えるので、消し忘れを
防げます。

LED常備灯

シンプルデザインと高機能を追求

- 長寿命のLED光源 (LEDの寿命は約40,000時間)

連続約180時間点灯！
(アルカリ乾電池LR20使用時)単3形乾電池2本使用で
コンパクトサイズ！LED常備灯
KFL-321 (W)

オープン価格

(乾電池別) 単3形2本用



- 使用光源：高輝度白色LED (直径5mm) 1個
- 連続使用時間 (20℃)：約180時間 (アルカリ乾電池使用時) / 約80時間 (マンガン乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：約13ルーメン / 約250ルクス (1m前方)
- 寸法：幅45×奥行51×長さ199mm
- 質量：約145g ●標準梱包 / 10×5
- JANコード：4904530640100



□写真はイメージです。

インテリアになじむ
木目調デザイン！LED常備灯
KFL-321 (NW)

オープン価格

(乾電池別) 単3形2本用



- 使用光源：高輝度白色LED (直径5mm) 1個
- 連続使用時間 (20℃)：約30時間 (アルカリ乾電池使用時) / 約8時間 (マンガン乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：約9ルーメン / 約200ルクス (1m前方)
- 寸法：幅22×奥行27×長さ151mm
- 質量：約39g ●標準梱包 / 10×5
- JANコード：4904530144295

LEDランタン付きライト

ランタン付きで機能性をアップ！

- 2WAY仕様！伸ばしてランタン / 縮めてライト
- 暖かみのあるウォームホワイト (電球色) LED光源
- 強・弱・点滅 調光機能搭載！



伸ばしてランタン



縮めてライト

吊り下げフック付き



□写真はイメージです。

LEDランタン付きライト KFL-403L (G) モスグリーン (R) ワインレッド

オープン価格 (乾電池別) 単4形3本用



- 使用光源：ウォームホワイトチップタイプLED (0.2W級) 1個
- 連続使用時間 (20℃)：強 / 約7時間 弱 / 約25時間 点滅 / 約14時間 (アルカリ乾電池使用時) 強 / 約3時間 弱 / 約12時間 点滅 / 約7時間 (マンガン乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：ライト「強」 / 約75ルーメン・約150ルクス 「弱」 / 約20ルーメン・約40ルクス (1m前方) ランタン：「強」 / 約60ルーメン・約80ルクス 「弱」 / 約20ルーメン・約20ルクス (50cm前方)
- 寸法：直径39×長さ101mm (ライト) 長さ141mm (ランタン) ●質量：約88g ●標準梱包 / 10×5
- JANコード (G)：4904530630712・(R)：4904530630705

LEDミニカラーライト

LEDライトがカラフルになりました！

コンパクトサイズだからさまざまな生活シーンで用途が広がります。

- タフなアルミ合金製ボディ
(キズが付きにくい耐食性に優れたアルマイト仕上げ)
- 雨の中でも使える防滴構造！(JIS IPX1)
- 携帯に便利なストラップ付き！

LEDライト
KFL-403M (R) レッド (L) ブルー (K) ブラック

オープン価格

単4形3本用 (マンガン乾電池単4形3本付属)



- 使用光源：白色チップタイプLED (0.2W級) 1個
- 連続使用時間 (20℃)：約6時間 (アルカリ乾電池使用時) / 約4.5時間 (マンガン乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：約85ルーメン / 約1300ルクス (1m前方) ●寸法：直径26×長さ91mm ●質量：約44g ●標準梱包 / 10×10
- JANコード：(R) 4904530630576・(L) 4904530630569・(K) 4904530630552



バッグ・ポーチに！



アウトドアに！

LEDミニカラーライト

ちょっとほしい時、パッと使える！

- 取り付けに便利なカラビナ付き
- リップサイズで持ち運びもらくらく
- 雨の中でも使える防水性能 (JIS IPX4)



単4乾電池1本使用

携帯に便利なカラビナ付き

□写真はイメージです。

環境にやさしい紙パッケージ

パッケージ裏から
実物が見える！

LEDライト
KFL-401MINI (P) 桜もち色 (G) 草もち色 (T) みたらしだんご色

オープン価格 (乾電池別) 単4形1本用

- 使用光源：チップタイプLED (0.2W級) 1個
- 連続使用時間 (20℃)：約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：約20ルーメン・約1,300ルクス (25cm前方)
- 寸法：直径14.5×長さ84.5mm
- 質量：約19.5g (電池除く)
- 標準梱包/20×12
- JANコード：(P) 4904530144158・(G) 4904530144165・(T) 4904530144172



LEDライト

防災の備えにも!アウトドアに強いアルミボディ

- 小さくても明るい約250ルーメン
- 便利なハンドストラップ付き
- 雨の中でも使える防水性能 (JIS IPX4)



目立つ!赤いパッケージ

LEDライト
KFL-43(K)

オープン価格 (乾電池別) 単4形3本用

- 使用光源：チップタイプLED 1個
- 連続使用時間 (20℃)：強/約1時間30分 中/約2時間 弱/約6時間30分 (アルカリ乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：強/約250ルーメン・約9,000ルクス (1m前方) 中/約150ルーメン・約6,000ルクス (1m前方) 弱/約75ルーメン・約3,000ルクス (1m前方)
- 寸法：直径39.5×長さ137.5mm
- 質量：約130g (電池除く)
- 標準梱包/50
- JANコード：4904530129773



ハンドストラップ付き



雨の中でも使える防水仕様



□写真はイメージです。

LEDランタン

アウトドアライフを快適に!虫が寄りにくい低誘虫ライト

- 小さくても明るい約210ルーメン
- 明るさ3段階 (強・中・弱) & 低誘虫橙色LED切替機能付き
- 据え置きも吊下げもできる360度回転ハンドル
- 雨の中でも使える防水性能 (JIS IPX4)

低誘虫ライト
(橙色)点灯時

LEDランタン
LKL-2000 (D) オレンジ (G) グリーン

オープン価格 (乾電池別) 単3形3本用



- 使用光源：チップタイプLED 白色4個・橙色1個
- 連続使用時間 (20℃)：(白色LED) 強/約6.5時間 中/約13時間 弱/約39時間 (橙色LED) 約8時間 (アルカリ乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：(白色LED) 強/約210ルーメン・約140ルクス (グローブ上方50cm) 中/約 85ルーメン・約 50ルクス (グローブ上方50cm) 弱/約 30ルーメン・約 20ルクス (グローブ上方50cm) (橙色LED) 約 20ルーメン・約 20ルクス (グローブ上方50cm)
- 寸法：幅95×奥行77×高さ152mm
- 質量：約153g (電池除く)
- 標準梱包/10
- JANコード：(D) 4904530120435・(G) 4904530120411

□写真はイメージです。

卓上で

持ち歩きに

吊下げで

LED電池式ランタン

やわらか素材のやさしい明かり

- 本体を1回叩くごとに暖色→7色変化→色固定→消灯と明かりが変化
- 天面部 (シリコン製) は丸洗い可能
- 1時間放置すると自動で電源が切れる

やわらか素材



天面部は水洗いOK



7色変化と暖色点灯



LED電池式ランタン
LKL-M100 やわ  ライト

オープン価格 (乾電池別) 単4形3本用

- 使用光源：チップタイプLED 暖色2個/RGB3原色2個
- 連続使用時間 (20℃)：暖色点灯 (色固定)/延べ約65時間 色変わり点灯/延べ約40時間 (アルカリ乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：暖色点灯 (色固定)/約10ルーメン・約20ルクス (15cm前方)
- 寸法：直径130×高さ115mm
- 質量：約165g (電池除く)
- 標準梱包/60
- JANコード：4904530129544

□写真はイメージです。



●明るさの数値 ルーメン:全光束を表す。/ルクス:()内距離前方での照度を表す。[東芝アルカリ乾電池を使用した、電池放電初期時の値。電池工業会規格(SBA S1601)に基づく。] ●質量は乾電池別の製品単体質量です。

センサー・調光機能付きLEDランタン

シーンに応じて明かりの使い分けができる！

●明るさ選べる無段階調光付 (最小約6～最大約200ルーメン※1)
※1 東芝アルカリ乾電池LR6使用時 明るさ「最大」の場合

●様々な使用シーンで選べる調色機能付 (白色/電球色)

●人感 & 明暗センサー搭載

人の動きを感知して暗いときだけ自動点灯。



●雨の中でも使える防水性能 (JIS IPX4)

●連続点灯 / 約14時間 (【標準】設定時)
※アルカリ乾電池使用時

センサー付きLEDランタン
LKL-4000 (W)

オープン価格 (乾電池別) 単3形3本用

- 使用光源：白色チップタイプLED (0.2W級) 日本製 白色6個/電球色6個
- 連続使用時間 (20℃)：最大/約3.5時間 標準/約14時間 最小/約160時間 (アルカリ乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：最大/約200ルーメン・約80ルクス (50cm前方) 標準/約100ルーメン・約30ルクス (50cm前方) 最小/約6ルーメン・約2ルクス (50cm前方)
- 人感センサー：感知距離/約2m※2 点灯保持時間/約30秒
- 寸法：幅95×奥行91×高さ169mm ●質量：約260g (電池除く) ●標準梱包/10 ●JANコード：4904530658174
- ※2 センサーの正面の場合。センサーの正面からの角度がずれた位置では、感知距離が短くなります。

センサー付きLEDランタン

人の動きを感知して
自動点灯する！

●明るさ 強・中・弱
3段階切替機能付き

(センサーモード・標準モードとも)

●人感&明暗センサー搭載

人の動きを感知して暗いときだけ
自動点灯。約30秒で自動消灯。

●雨の中でも使える防水性能
(JIS IPX4)

●連続点灯約20時間 (【弱】設定時)
※アルカリ乾電池使用時

センサー付きLEDランタン
LKL-3000 (W)

オープン価格

(乾電池別) 単3形3本用

- 使用光源：白色チップタイプLED (0.2W級) 6個
- 連続使用時間 (20℃)：強/約3時間 中/約9時間 弱/約20時間 (アルカリ乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：強/約200ルーメン・約120ルクス (50cm前方) 中/約100ルーメン・約60ルクス (50cm前方) 弱/約50ルーメン・約30ルクス (50cm前方)
- 人感センサー：感知距離/約3m※1 感知角度/水平 左右各約60度、垂直 約90度 点灯保持時間/約30秒
- 寸法：幅100×奥行100×高さ222mm ●質量：約280g (電池除く) ●標準梱包/10
- JANコード：4904530658167
- ※1 センサーの正面の場合。センサーの正面からの角度がずれた位置では、感知距離が短くなります。

LEDランタン

アウトドアライフを彩る
洗練された機能美。

●長寿命のLED光源！
LEDの寿命は、約40,000時間です。

●雨の中でも使える防滴構造！
(JIS IPX1)

●360度可動式ハンドル！

<据え置きにも持ち運びにも便利>

アウトドアだけでなく停電などの緊急時
にも活躍します。



■持ち運びとき

■足下を照らすとき

LEDランタン LKL-1000 (G)N※

オープン価格

(乾電池別) 単1形4本用

- 使用光源：白色チップタイプLED (0.5W級) 1個
- 連続使用時間 (20℃)：約80時間 (アルカリ乾電池使用時) 約30時間 (マンガン乾電池使用時)
- 明るさ (点灯初期値)：約31ルーメン/約15ルクス (50cm前方)
- 寸法：幅131×奥行108×高さ218mm
- 質量：約352g
- 標準梱包/10
- JANコード：4904530658150

バッテリーチェッカー

単1形～単5形・9V形の乾電池、リチウムパック電池、アルカリボタン電池、コイン形リチウム電池の
チェックが簡単にできます。

TBC-30 (W)


オープン価格

- 「使えます」「すこし使えます」「使えません」のわかりやすい三段階表示。
- CR2032を1個本体内蔵。
- 寸法：縦88×横121×厚さ24mm ●質量：約110g (電池含む)
- 標準梱包/10×10 ●JANコード：4904530995095



リチウムパック電池も計れる

写真の乾電池は別売りです。



電池付

防犯ブザー

優良防犯ブザー推奨品

[全国防犯協会連合会推奨品]

新落下基準適合品



防犯ブザー
DB-82 (W)

オープン価格

(乾電池別) 単4形1本用



写真はイメージです。



デオドライザー

花などの良い香りは残し、生活悪臭を効果的に消臭する無香料の消臭剤



デオドライザー・エアリオン・スプレー

SG-240SP

オープン価格

- 花や天然アロマは消臭せず、生ゴミなどの生活悪臭だけを消臭
- シックハウスの原因の一つホルムアルデヒドやタバコから出るアセトアルデヒドも吸着
- 成分：イオン交換体、エタノール、防腐剤
- 封入ガス：DME (ジメチルエーテル)
- 方式：エアゾール方式
- 寸法：直径53mm×高さ180mm
- 内容量：約240ml ●標準梱包/24
- JANコード：4904530842153



エアリオン・ジェル100SP

GEL 100SP

オープン価格

- 寸法：直径58mm×高さ57mm
- 内容量：約90g
- 標準梱包/5×10
- JANコード：4904530842092

エアリオン・ワイド専用
ACアダプタ

TBA-2400 (A)

オープン価格



JANコード：4904530842733

●交換用ジェル (香り付)

フローラルの香り



エアリオン・ジェル2400
GEL 2400 (F)

オープン価格

- 個装箱入寸法：幅80×奥行85×高さ188mm
- 内容量：約460g ●標準梱包/10
- JANコード：4904530842580

グレープフルーツの香り



エアリオン・ジェル2400
GEL 2400 (G)

オープン価格

- 個装箱入寸法：幅80×奥行85×高さ188mm
- 内容量：約460g ●標準梱包/10
- JANコード：4904530842597

●交換用ジェル



エアリオン・ジェル2400
GEL 2400

オープン価格

- 個装箱入寸法：幅80×奥行85×高さ188mm
- 内容量：約460g ●標準梱包/10
- JANコード：4904530842306

機能表示マーク				包装形態マーク			
	防滴 タイプ		防沫 タイプ		ハンド ストラップ タイプ		ショルダー ストラップ タイプ
	カラビナ 掛けタイプ		化粧箱		箱ヘッダー		ポリヘッダー
	プラスチック 袋タイプ		プラスチック 袋タイプ		プラスチック 袋タイプ		プラスチック 袋タイプ
<JIS IPXとは>				鉛直に落下する水滴に対して保護する。			
機器の防水性能の指標で、0から8まで9段階あります。				水の飛まつに対して保護する。			
JIS IPX1				JIS IPX2			

電池の正しい使い方

必ずお守りください。

電池を乳幼児のそばに放置しない

電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。万が一、飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。

電池の液が皮膚や衣服についたら、水で洗い流す

電池からもれた液が皮膚や衣服についた場合、きれいな水で洗い流してください。万が一、目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。

電池の⊕⊖を逆にして使わない

電池の⊕⊖を正しく装填してください。3本以上の電池を使う機器の中には1本を逆に入れても動くものがあります。逆になった電池が充電され、液もれを起こしたり、破裂するなどして危険です。

電池はショート（短絡）させない

電池をネックレスやヘアピン、コイン、鍵などの金属製品と一緒に持ち運んだり保管しないでください。金属は電気を流すため、電池のプラス極とマイナス極に鍵などの金属がふれるとショートして大きな電流が流れ、液もれ・発熱・破裂・発火するおそれがあります。

電池や電池パックの分解、改造はしない

電池や電池パックを分解すると内容物が付着し化学やけどを負ったり、破裂・発火するおそれがあり危険です。また改造すると危険を防ぐ機能が損なわれ、発熱・破裂・発火する原因となります。

電池は火中に投入しない

電池を火中に投入すると、破裂や発火し非常に危険です。また、電池を加熱すると、液もれ・破裂・発火するおそれがあり危険です。

電池は同じ種類を使う

電池を2個以上使用する場合、銘柄（会社名、ブランド名）や種類の異なる電池、また、サイズが異なる電池を混ぜて使用すると、それぞれの電池の性能が違いため、液もれ・発熱・破裂・発火の原因となります。

電池の交換は全部まとめて。 新しい電池と古い電池は混ぜない

新しい電池と古い電池を一緒に使うと、古い電池から液もれが発生するおそれがあるので取替える際は必ず全ての電池を新しいものに交換してください。

機器の使用後は必ずスイッチを切る

スイッチを切り忘れると、電池の残量がなくなった後もエネルギーを取り出そうと電流が流れ、電池に負担がかかって液もれが起こりやすくなります。使用後は必ずスイッチを切ってください。

スイッチのない機器 （時計、ワイヤレスマウス、リモコンなど） は定期的に電池を交換する

スイッチのない機器は常に弱い電流が流れ電池が消耗しています。機器が動作不安定な状態になった場合は電池の消耗と思われますので早い時期に電池をお取替えください。

電池を使い切ったら、早めに取り出し処分する

使い切った電池をそのまま機器に入れておくと、液もれなどを起こして機器を傷めることになります。使い切ったら電池は取り出して処分してください。

乾電池やその他の一次電池は充電しない


一次電池は充電できません。充電すると液もれ・発熱・破裂・発火につながり危険です。

■電池を使い終わったら

アルカリ乾電池・マンガン乾電池・リチウムバック電池・コイン形リチウム一次電池

●市町村の指示に従ってもえないゴミとして捨ててください。

廃棄する電池はできるだけ電池チェッカーなどで残量を確認し、完全に使い切ってから燃えないゴミとして捨ててください。電気容量が残っていると、他の金属と触れて発熱・破裂などの事故を起こすおそれがありますので、電池の（+）（-）両端子部にテープを貼り絶縁して捨ててください。ただし、市町村によっては乾電池の廃棄方法が異なりますので、その指示に従ってください。




セロハンテープのほか、ビニールテープなど絶縁性のテープも使えます。

ボタン電池

●回収にご協力ください。

ボタン電池（アルカリボタン電池・酸化銀電池・空気亜鉛電池）の廃棄の際は、電池にテープを貼って、「ボタン電池回収缶」に入れてください。お入れいただく際には、お店の方に一声かけてください。

問い合わせ先 **ボタン電池回収推進センター**
<http://www.botankaishu.jp>
0120-266-205 (受付時間:平日 9:00~17:00)



セロハンテープのほか、ビニールテープなど絶縁性のテープも使えます。



充電式電池

●リサイクルにご協力ください。

充電式電池に使われている「ニッケル」「カドミウム」「鉛」などは再生できます。使用済みとなったニッケル水素電池は捨てないで、充電式電池をご購入の際に、ビニールテープ等で端子部を絶縁してからリサイクル協力店にお持ちください。

電池を機器から取り外してください



ニッケル水素電池

リサイクルマークが目印です！



電器店、スーパーなどの「リサイクル協力店」

環境への取り組みについて

2001年4月よりグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が全面施行されました。この法律では、「基本方針」を策定し、国等の各機関はこの基本方針に基づき、環境負荷の少ない物品等を調達するよう定められています。下記をご覧ください。

グリーン購入法【対象製品】
東芝製電池の対象製品は次の通りです。

アルカリ乾電池	単1形	単2形	単3形	単4形
小形充電式電池（ニッケル水素電池）	単1形	単2形	単3形	単4形

詳しくはエコ商品ねっと

<http://www.gpn.jp/econet/>

ベルマーク付き電池商品は東芝だけ！

採用から57年、多数のお客様から支持され、社会に貢献しております。
（応用商品の一部にもベルマークがついています）



子供の笑顔をふやすベルマーク運動

ベルマーク付きの東芝電池商品は、教育設備助成のお手伝いをしています。

- PTAや生徒会が中心となり、毎月「ベルマークデー」などを設け、ベルマークを集め、自校の教育設備を整えています。
- 毎月刊行される「ベルマーク新聞」や「ベルマーク手帳」等、参加校の父母に対するPR活動も盛んです。
- 地域密着を目指すお店や商店街も、店頭にベルマーク収集箱を設置するなど積極的に協力しています。



【2025年10月現在】 参加校数／参加比率


※（公財）ベルマーク教育助成財団調べ

	全国学校数	参加校数	参加比率
幼稚園	8,531	4,414	72.0% 61.5% 23.9%
小学校	18,824	13,555	
中学校	9,882	6,076	
高等学校	4,833	1,155	

【参加校数】合計 25,485校 ※大学・公民館等285団体を含む

■小中学校の半数以上がベルマーク運動に参加しています。

※全国学校数は、2025年版全国学校総覧を参考にしました。（2024年5月1日現在）
※幼稚園の参加校数には保育園、保育所その他を含みますので、参加率の表示はしません。



ベルマークはここについています！

バーコードラベル、プリスターパック、台紙の表面や裏面などにベルマークがついています。



ベルマークは 東日本大震災 被災校支援にも貢献しています！

集めたベルマークを
グループで取りまとめたり、
個人で…

ベルマーク財団や
近くの学校に寄贈

被災地の学校へ
教育設備品や教材を援助

乾電池応用商品仕様一覧表

LEDライトシリーズ			P.19～22		
形 名	使用乾電池	乾電池寿命	集 散 光	標準 梱包	性能・特徴
KFL-304L(W)	単3形×4本	ライト 70時間 ランタン 10時間	Ⓔ Ⓕ	10×5	ライトに高輝度白色LED、ランタンに白色チップ タイプLEDを使用。防滴形、ハンドストラップ付
KFL-1234(W)	単1形×2本 単2形×2本 単3形×2本 単4形×2本	180時間 80時間 30時間 14時間	Ⓔ	10×5	高輝度白色LED使用。 防滴形、ハンドストラップ付
KFL-1800(W)	単1形×4本	55時間	Ⓔ	10	高輝度白色LED4個使用。 防滴形、ショルダーストラップ付
KFL-12N(W)	単1形×2本	200時間	Ⓔ	10×5	高輝度白色LED使用。 防滴形、ハンドストラップ付
KFL-22N(W)	単2形×2本	100時間	Ⓔ	10×5	高輝度白色LED使用。 防滴形、ハンドストラップ付
KFL-32N(W)	単3形×2本	40時間	Ⓔ	10×5	高輝度白色LED使用。 防滴形、ハンドストラップ付
KFL-124(W)	単1形×2本	180時間	Ⓔ	10×5	高輝度白色LED使用。 取付台、木ネジ付
KFL-321(W)(NW)	単3形×2本	30時間	Ⓔ	10×5	高輝度白色LED使用。 取付台、木ネジ付
KFL-403L(G)(R)	単4形×3本	(強) 7時間 (弱) 25時間 (点滅) 14時間	Ⓔ Ⓕ	10×5	ウォームホワイトチップタイプ LED (0.2W級) 使用。 吊り下げフック付
KFL-403M(R)(L)(K)	単4形×3本	6時間	Ⓔ	10×10	白色チップタイプLED (0.2W級) 使用。 防滴形、ストラップ付

- 乾電池寿命はアルカリ乾電池 **パナソニック** の連続使用時のおよその値です (20℃時)。
- 外観・仕様は、改良のため変更することがありますご了承ください。
- 表中の略号の Ⓔは集光、Ⓕは散光を意味します。
- ※印商品は在庫限りとさせていただきます。

LEDライトシリーズ			P.23～25		
形 名	使用乾電池	乾電池寿命	集 散 光	標準 梱包	性能・特徴
KFL-401MINI(P)(G)(T)	単4形×1本	約4時間	Ⓔ	20×12	チップタイプLED(0.2W級)使用。 防滴形、カラビナ付
KFL-43(K)	単4形×3本	(強) 約1時間30分 (中) 約2時間 (弱) 約6時間30分	Ⓔ	50	チップタイプLED使用。3段階調光 防滴形、ハンドストラップ付
LKL-2000(D)(G)	単3形×3本	(白色LED/強) 約6.5時間 (白色LED/中) 約13時間 (白色LED/弱) 約38時間 (橙色LED) 約8時間	Ⓔ	10	チップタイプLED白色4個・橙色1個使用。 3段階調光 防滴形、360度回転ハンドル付
LKL-M100	単4形×3本	(暖色点灯/色固定) 約65時間 (色変わり点灯) 約40時間	Ⓔ	60	チップタイプLED白色2個・RGB3色2個使用。 7色変化、天面照り出し可能、自動電源オフ機能
LKL-4000(W)	単3形×3本	(最大) 3.5時間 (標準) 14時間 (最小) 160時間	Ⓔ	10	チップタイプLED(0.2W級)白色6個 電球色6個使用。調光機能、無段階調光 防滴形、人感・明暗センサー搭載
LKL-3000(W)	単3形×3本	(強) 3時間 (中) 9時間 (弱) 20時間	Ⓔ	10	白色チップタイプLED (0.2W級) 6個使用。 防滴形、人感・明暗センサー搭載
LKL-1000(G)N [※]	単1形×4本	80時間	Ⓔ	10	白色チップタイプLED(0.5W級)使用。 防滴形

その他									P.26	
形 名	チェック可能電池								標準 梱包	性能・特徴
	単1形	単2形	単3形	単4形	単5形	9V形	ボタン	カメラ用 リチウム		
TBC-30(W)	○	○	○	○	○	○	○	○	10×10	ほとんどの電池の計測が可能
形 名	使用乾電池			乾電池寿命			標準 梱包	性能・特徴		
DB-82(W)	単4形×1本			連続吹鳴 2時間30分			10×50	95dB(A)・(1m前方)、防滴構造、 ランドセル取り付け付けベルト・ 吊り下げストラップ付		
SG-240SP	－			－			24	240ml入り、即効性消臭スプレー		

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはHPで <https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/csr/>



安全上のご注意

ご使用の際は 取扱説明書(包装台紙)をよくお読みの上 正しくお使いください

電池は、通常の使用条件下では安心してご使用頂けますが、万が一誤った取扱いをしますと発熱、液漏れ、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因となるおそれがありますので、次の点に注意してご使用ください。充電式電池につきましては、電池本体及び包装台紙の安全上の注意、使用上のお断りを必ずお守りください。

1 安全上、次のことに注意してください。

- (1)電解液の対応処置 電池内部からの電解液には、直接触れないように注意してください。電池の電解液が付着すると衣服の損傷や皮膚のただれを起こすばかりではなく、目に入った場合は、失明する場合があります。特にアルカリ性溶液が目に入った場合は、直ぐに水で洗い流し医師の治療を受けてください。ぬれた場合はすぐにうがいをして医師に相談し、また皮膚や衣服に付着した場合は水で洗い流してください。
- (2)充電 電池を充電しないでください。(充電式電池は除く) 一次電池は、充電用として作られていないので、充電しないでください。充電すると、電池内部にガスが発生し、発熱、破裂または発火するおそれがあります。
- (3)ショート 電池の⊕、⊖をショートさせないでください。電池の⊕、⊖端子を針金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピン、コイン等などと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。電池がショート状態となり、過大な電流が流れ、発熱のため電池構造が破損し、発熱、漏液、破裂または発火するおそれがあります。
- (4)分解 電池を分解しないでください。電池の外装チューブやラベルを剥がしたり、キズつけないでください。無理に電池を分解しようとすると、手指を傷つけたり、電池内部の電解液が飛び散って目を傷めたり、皮膚を荒らしたりするおそれがあります。漏液した電解液も同じく、直接人体に触れないでください。もし触れた場合は直ぐに水で洗い流してください。アルカリ一次電池には、強アルカリ液が使用されているので、皮膚をただれさせたり、目に入った場合には失明のおそれがあります。二酸化マンガンリチウム一次電池の場合、分解すると内部の金属リチウムが露出し、水分と接すると激しく反応して、発火につながるおそれがあります。
- (5)加圧変形 電池を加圧変形しないでください。電池を加圧変形させると、電池封口部のゆがみによって漏液、内部ショートなどの異常を生じることがあります。また内部ショートによって発熱、漏液、破裂または発火するおそれがあります。
- (6)加熱 電池を加熱しないでください。電池を加熱すると、絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

2 飲み込み事故防止のため、次のことに注意してください。

小型電池(単4形、単5形、単6形、ボタン形、コイン形電池など)は、幼児が口に入れやすく、ときには飲み込んでしまうおそれがありますので、電池は幼児の手の届かない所においてください。万が一飲み込んだ場合には、直ぐに医師に相談してください。

- (7)火中投下 火の中へは電池を入れないでください。電池を火の中に投棄すると破裂したり、激しく燃えることがあり、(6)の加熱で述べた以上に危険です。
- (8)はんだ付け 電池端子に直接はんだ付けしないでください。電池に直接はんだ付けすると、電池が加熱され、(6)の加熱で述べたことと同じ理由で同現象が起るおそれがあります。
- (9)衝撃 電池に強い衝撃を与えないでください。電池を落下させたり、投げつけたりして、強い衝撃を与えると、電池内部の絶縁物や構造などを損傷し、漏液、内部ショートなどの異常を生じることがあります。また内部ショートによって、発熱、漏液、破裂または発火するおそれがあります。
- (10)逆装填 電池の⊕、⊖を正しく装填してください。電池の⊕、⊖を逆装填すると、機器によっては電池が充電やショートなどで異常反応を起こし、発熱、漏液、破裂または発火するおそれがあります。
- (11)過放電 電池を過放電(過度の使用状態)しないでください。電池は、機器が正常に作動しない状態になっても、電気回路がつながったままで(スイッチの切り忘れなどによって)放置されると、電池内部の消耗が継続され過度の放電状態となり、内部でガスが発生し、漏液や破裂の原因となったり、機器を破損させるおそれがあります。2個以上の電池を接続使用し過放電すると電池電圧が0V以下(乾電池)することがあり、更に漏液や破裂が起こりやすくなります。
- (12)混用 銘柄や種類の異なる電池、や新しい電池と使用した電池や古い電池を混ぜて使わないでください。銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使うと、機器が正常に作動しないばかりではなく、それぞれの放電特性が異なるので、早く消耗した電池が過度の使用状態(過放電)となり漏液や破裂の原因となります。また、新しい電池と使用した電池や古い電池を混ぜて使うと、使用した電池や古い電池が過度の使用状態(過放電)となり、不経済ばかりではなく、漏液や破裂の原因となりますので、電池を交換するときは全数を一度に行ってください。

TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社

バッテリー&オーディオ・ストレージ事業部
〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく
家電公取協会員

- このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。または、下記におたずねください。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買物・使い方・修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」0120-1048-76

受付時間

月～土 9:00～18:00
日・祝日 9:00～17:00

※電話番号・FAX番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いいたします。

○携帯電話など 0570-0570-33

○FAX 022-224-6801

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

※当社指定休業日を除く

このカタログの内容は令和8年3月現在のものです。